

Art.-Nr.: 10.01.06.03700



SPB2f 30 SI-55 G1/4-AG


## Données techniques

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Matière de la ventouse         | Silicone SI  |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Taille                         | 30,00        |
| Nombre de soufflets            | 2,5          |
| Filetage G1                    | G1/4"-M      |

La ventouse SPB2f (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPB2f – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC – disponible dans différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB2f, Schmalz-Connector



Données de construction SPB2f 30 SI-55 G1/4-AG

## Données de construction

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H                | 39,80 mm |
| Diamètre nominal dn      | 8,00 mm  |
| d2                       | 7,2 mm   |
| Filetage G1              | G1/4"-M  |
| Longueur du filetage LG1 | 10,0 mm  |
| Taille de la clé SW1     | 22,0 mm  |
| Allongement du ressort Z | 5,0 mm   |
| Diamètre Ds              | 30,0 mm  |
| Diamètre Dmax(S)         | 32,0 mm  |



Art.-Nr.: 10.01.06.03700

**Données techniques**

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Matière de la ventouse                     | Silicone SI           |
| Dureté de la matière [Shore A]             | 55,0 Shore A          |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 9,0 mm                |
| Force d'aspiration (-600mbar)              | 12,80 N               |
| Poids propre                               | 20,40 g               |
| Volume                                     | 7,183 cm <sup>3</sup> |
| Taille                                     | 30,00                 |
| Nombre de soufflets                        | 2,5                   |
| Force d'aspiration à -400 mbar             | 8,50 N                |
| Force d'aspiration à -200 mbar             | 4,30 N                |
| Famille de produits                        | SPB2f                 |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Données de commande accessoires 10.01.06.03700**

| Typ                | Nombre d'article               |
|--------------------|--------------------------------|
| Collier de serrage | SSB 16-27 ST-VZ 10.07.10.00002 |

**Données de commande pièce de rechange 10.01.06.03700**

| Typ               | Nombre d'article              |
|-------------------|-------------------------------|
| Schmalz-Connector | SC 080 G1/4-AG 10.01.06.03268 |

**Données de commande pièces d'usure 10.01.06.03700**

| Typ                          | Nombre d'article                    |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Ventouse à soufflets (ronde) | SPB2f 30 SI-55 SC080 10.01.06.03643 |

