



SPB2f 30 SI-55 G1/4-AG


Dati tecnici

Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	30,00
Numero di pieghe	2,5
Filettatura G1	G1/4"-AG

La ventosa SPB2f (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPB2f – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB2f, Schmalz-Connector



Dati di costruzione SPB2f 30 SI-55 G1/4-AG

Dati di costruzione

Altezza H	39,80 mm
Diametro nominale dn	8,00 mm
d2	7,2 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	5,0 mm
Diametro Ds	30,0 mm
Diametro Dmax(S)	32,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03700

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	9,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	12,80 N
Peso	20,40 g
Volume	7,183 cm ³
Misura	30,00
Numero di pieghe	2,5
Forza di presa a -400 mbar	8,50 N
Forza di presa a -200 mbar	4,30 N
Famiglia di prodotti	SPB2f

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione accessori 10.01.06.03700**

Typ	Numero articolo
Fascetta	SSB 16-27 ST-VZ 10.07.10.00002

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.03700**

Typ	Numero articolo
Schmalz-Connector	SC 080 G1/4-AG 10.01.06.03268

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.06.03700**

Typ	Numero articolo
Ventosa a soffiETTO (tonda)	SPB2f 30 SI-55 SC080 10.01.06.03643

