

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)  
**SPB2f 30 SI-55 G1/4-AG**



Art.-Nr.: 10.01.06.03700



#### Teknik veriler


|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Vantuz malzemesi           | Silikon SI   |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Boyut                      | 30,00        |
| Körük Sayısı               | 2,5          |
| Diş G1                     | G1/4"-M      |

SPB2f 30 SI-55 G1/4-AG

Vantuz SPB2f (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SPB2f tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPB2f, Schmalz-Connector



#### Tasarım verileri

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 39,80 mm |
| Nominal çap dn     | 8,00 mm  |
| d2                 | 7,2 mm   |
| Diş G1             | G1/4"-M  |
| Diş uzunluğu LG1   | 10,0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1 | 22,0 mm  |
| Yay stroku Z       | 5,0 mm   |
| Çap Ds             | 30,0 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 32,0 mm  |

Tasarım verileri SPB2f 30 SI-55 G1/4-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03700](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03700)

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)  
**SPB2f 30 SI-55 G1/4-AG**



Art.-Nr.: 10.01.06.03700



**Teknik veriler**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi               | Silikon SI            |
| Malzeme sertliği [Shore A]     | 55,0 Shore A          |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 9,0 mm                |
| Emme kuvveti (-600mbar)        | 12,80 N               |
| Ağırlık                        | 20,40 g               |
| Cilt                           | 7,183 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                          | 30,00                 |
| Körük Sayısı                   | 2,5                   |
| 400 mbar'da emme kuvveti       | 8,50 N                |
| 200 mbar'da emme kuvveti       | 4,30 N                |
| Ürün ailesi                    | SPB2f                 |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.03700**

| Typ              | Ürün numarası   |
|------------------|-----------------|
| Hortum kelepçesi | SSB 16-27 ST-VZ |
|                  | 10.07.10.00002  |



**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.03700**

| Typ               | Ürün numarası  |
|-------------------|----------------|
| Schmalz-Konnektör | SC 080 G1/4-AG |
|                   | 10.01.06.03268 |



**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.03700**

| Typ                       | Ürün numarası        |
|---------------------------|----------------------|
| Körüklü vantuz (yuvarlak) | SPB2f 30 SI-55 SC080 |
|                           | 10.01.06.03643       |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03700](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03700)