


Art.-Nr.: 10.01.06.03735




SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG

La ventosa SPOB1f (parte elastomérica + elemento de conexión) con estabilizador de bolsa integrado se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPOB1f - parte elastomérica, disponible en distintos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC - disponible con distintas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPOB1f, Schmalz-Connector



Datos de diseño SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	35 x 15
Número de pliegues	1,5
Rosca G1	G1/8"-HE

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	35,00 mm
Anchura B1	15,00 mm
Altura H	27,00 mm
Diámetro nominal dn	4,10 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Recorrido de resorte Z	4,0 mm
Anchura de ventosa Bs	14,60 mm
Ls	34,60 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.03735

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	12,60 N
Peso	8,3 g
Dimensión (LxAn)	35 x 15
Volumen	2,139 cm ³
Número de pliegues	1,5
Fuerza de aspiración a -400 mbar	8,40 N
Fuerza de aspiración a -200 mbar	4,20 N
Familia de productos	SPOB1f
Anchura mín. de la pieza	10,0 mm

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03735

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.03735**

Typ	n
Schmalz-Connector	SC 040-AR G1/8-IG MOD
	10.01.06.02496

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.06.03735**

Typ	n
Ventosa de fuelle (ovalada)	SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR
	10.01.06.03625

