**Teknik veriler**


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyutlar (LxW)	35 x 15
Körük Sayısı	1.5
Diş G1	G1/8"-F

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG

Entegre torba sabitleyicili vantuz SPOB1f (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SPOB1f tipi vantuz - elastomer parça, farklı çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - bir dizi farklı diş ile mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPOB1f, Schmalz-Connector

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	35.00 mm
Genişlik B1	15.00 mm
Yükseklik H	27.00 mm
Nominal çap dn	4.10 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	8.0 mm
Anahtar boyutu SW1	14.0 mm
Yay stroku Z	4.0 mm
Vantuz genişliği Bs	14.60 mm
Ls	34.60 mm

Tasarım verileri SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.03735

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	12.60 N
Ağırlık	8.3 g
Boyutlar (LxW)	35 x 15
Cilt	2.139 cm ³
Körük Sayısı	1.5
400 mbar'da emme kuvveti	8.40 N
200 mbar'da emme kuvveti	4.20 N
Ürün ailesi	SPOB1f
Dak iş parçası genişliği	10.0 mm

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03735

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.03735**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 040-AR G1/8-IG MOD
	10.01.06.02496

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.03735**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (oval)	SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR
	10.01.06.03625

