

Art.-Nr.: 10.01.06.03735

**Dati tecnici**


| Attributo                       | Valore       |
|---------------------------------|--------------|
| Materiale della ventosa         | Silicone SI  |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Dimensione (lxl)                | 35 x 15      |
| Numero di pieghe                | 1,5          |
| Filettatura G1                  | G1/8"-IG     |

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG

La ventosa SPOB1f (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata con elemento integrato di stabilizzazione del sacchetto. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPOB1f - parte in elastomero, disponibile con diametri differenti
- Elemento di collegamento del tipo SC - disponibile con filettature differenti

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPOB1f, Schmalz-Connector

**Dati di costruzione**

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Lunghezza L1                    | 35,00 mm |
| Larghezza B1                    | 15,00 mm |
| Altezza H                       | 27,00 mm |
| Diametro nominale dn            | 4,10 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/8"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 8,0 mm   |
| Misura della chiave SW1         | 14,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 4,0 mm   |
| Larghezza ventosa Bs            | 14,60 mm |
| Ls                              | 34,60 mm |

Dati di costruzione SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03735

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                |
|--|-----------------------|
| Materiale della ventosa                    | Silicone SI           |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 55,0 Shore A          |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6,0 mm                |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 12,60 N               |
| Peso                                       | 8,3 g                 |
| Dimensione (lxl)                           | 35 x 15               |
| Volume                                     | 2,139 cm <sup>3</sup> |
| Numero di pieghe                           | 1,5                   |
| Forza di presa a -400 mbar                 | 8,40 N                |
| Forza di presa a -200 mbar                 | 4,20 N                |
| Famiglia di prodotti                       | SPOB1f                |
| Larghezza min. del pezzo                   | 10,0 mm               |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.03735](http://www.schmalz.com/10.01.06.03735)

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.03735**

| Typ               |                       | codice articolo |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Schmalz-Connector | SC 040-AR G1/8-IG MOD | 10.01.06.02496  |

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.03735**

| Typ                         |                             | codice articolo |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Ventosa a soffietto (ovale) | SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR | 10.01.06.03625  |

