


Art.-Nr.: 10.01.06.03735

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Dimension (Lxl)	35 x 15
Nombre de soufflets	1,5
Filetage G1	G1/8"-F

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG

La ventouse SPOB1f (pièce en élastomère + élément de raccordement) est fournie déjà montée avec le stabilisateur de sachets. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPOB1f – pièce en élastomère, disponible dans différents diamètres
- Élément de fixation de type SC – disponible dans différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPOB1f, Schmalz-Connector

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	35,00 mm
Largeur B1	15,00 mm
Hauteur H	27,00 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	4,0 mm
Largeur de la ventouse Bs	14,60 mm
Ls	34,60 mm

Données de construction SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03735

Art.-Nr.: 10.01.06.03735

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	12,60 N
Poids propre	8,3 g
Dimension (Lxl)	35 x 15
Volume	2,139 cm ³
Nombre de soufflets	1,5
Force d'aspiration à -400 mbar	8,40 N
Force d'aspiration à -200 mbar	4,20 N
Famille de produits	SPOB1f
Largeur min. de la pièce	10,0 mm

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03735

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.03735**

Typ	num
Schmalz-Connector	SC 040-AR G1/8-IG MOD 10.01.06.02496

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.03735**

Typ	num
Ventouse à soufflets (ovale)	SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR 10.01.06.03625

