


Art.-Nr.: 10.01.06.03736

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Dimensione (lxl)	35 x 15
Numero di pieghe	1,5
Filettatura G1	G1/8"-AG

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG

La ventosa SPOB1f (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata con elemento integrato di stabilizzazione del sacchetto. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPOB1f - parte in elastomero, disponibile con diametri differenti
- Elemento di collegamento del tipo SC - disponibile con filettature differenti

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPOB1f, Schmalz-Connector

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	35,00 mm
Larghezza B1	15,00 mm
Altezza H	19,00 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,5 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	4,0 mm
Larghezza ventosa Bs	14,60 mm
Ls	34,60 mm

Dati di costruzione SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03736

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	12,60 N
Peso	6,9 g
Dimensione (lxl)	35 x 15
Volume	2,139 cm ³
Numero di pieghe	1,5
Forza di presa a -400 mbar	8,40 N
Forza di presa a -200 mbar	4,20 N
Famiglia di prodotti	SPOB1f
Larghezza min. del pezzo	10,0 mm

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.03736

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.03736**

Typ	codice articolo
Schmalz-Connector	SC 040-AR G1/8-AG MOD 10.01.06.02495

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.03736**

Typ	codice articolo
Ventosa a soffiETTO (ovale)	SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR 10.01.06.03625

