


Art.-Nr.: 10.01.06.03737

**Datos técnicos**


Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	60 x 25
Número de pliegues	1,5
Rosca G1	G1/4"-HE

SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG

La ventosa SPOB1f (parte elastomérica + elemento de conexión) con estabilizador de bolsa integrado se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPOB1f - parte elastomérica, disponible en distintos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC - disponible con distintas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPOB1f, Schmalz-Connector

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L1	60,00 mm
Anchura B1	25,00 mm
Altura H	40,20 mm
Diámetro nominal dn	6,10 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	9,0 mm
Anchura de ventosa Bs	24,50 mm
Ls	59,50 mm

Datos de diseño SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03737

Art.-Nr.: 10.01.06.03737

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	8,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	36,60 N
Peso	20,3 g
Dimensión (LxAn)	60 x 25
Volumen	11,535 cm ³
Número de pliegues	1,5
Fuerza de aspiración a -400 mbar	24,40 N
Fuerza de aspiración a -200 mbar	12,20 N
Familia de productos	SPOB1f
Anchura mín. de la pieza	20,0 mm

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03737

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.03737**

Typ	n
Schmalz-Connector	SC 050-AR G1/4-IG MOD
	10.01.06.03742

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.06.03737**

Typ	n
Ventosa de fuelle (ovalada)	SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR
	10.01.06.03626


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03737