

Ventosa a soffietto (ovale)

## SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03737



### Dati tecnici


| Attributo                       | Valore       |
|---------------------------------|--------------|
| Materiale della ventosa         | Silicone SI  |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Dimensione (lxl)                | 60 x 25      |
| Numero di pieghe                | 1,5          |
| Filettatura G1                  | G1/4"-IG     |

SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG

La ventosa SPOB1f (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata con elemento integrato di stabilizzazione del sacchetto. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPOB1f - parte in elastomero, disponibile con diametri differenti
- Elemento di collegamento del tipo SC - disponibile con filettature differenti

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPOB1f, Schmalz-Connector



### Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Lunghezza L1                    | 60,00 mm |
| Larghezza B1                    | 25,00 mm |
| Altezza H                       | 40,20 mm |
| Diametro nominale dn            | 6,10 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/4"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 12,0 mm  |
| Misura della chiave SW1         | 17,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 9,0 mm   |
| Larghezza ventosa Bs            | 24,50 mm |
| Ls                              | 59,50 mm |

Dati di costruzione SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03737](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03737)

1

Art.-Nr.: 10.01.06.03737

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                 |
|--|------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Silicone SI            |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 55,0 Shore A           |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 8,0 mm                 |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 36,60 N                |
| Peso                                       | 20,3 g                 |
| Dimensione (lxl)                           | 60 x 25                |
| Volume                                     | 11,535 cm <sup>3</sup> |
| Numero di pieghe                           | 1,5                    |
| Forza di presa a -400 mbar                 | 24,40 N                |
| Forza di presa a -200 mbar                 | 12,20 N                |
| Famiglia di prodotti                       | SPOB1f                 |
| Larghezza min. del pezzo                   | 20,0 mm                |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.03737](http://www.schmalz.com/10.01.06.03737)

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.03737**

| Typ               | codice articolo       |
|-------------------|-----------------------|
| Schmalz-Connector | SC 050-AR G1/4-IG MOD |
|                   | 10.01.06.03742        |

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.03737**

| Typ                         | codice articolo             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Ventosa a soffietto (ovale) | SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR |
|                             | 10.01.06.03626              |

