

Ventosa a soffietto (ovale)

## SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03738



### Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Dimensione (lxl)	60 x 25
Numero di pieghe	1,5
Filettatura G1	G1/4"-AG

SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG

La ventosa SPOB1f (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata con elemento integrato di stabilizzazione del sacchetto. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPOB1f - parte in elastomero, disponibile con diametri differenti
- Elemento di collegamento del tipo SC - disponibile con filettature differenti

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPOB1f, Schmalz-Connector



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	60,00 mm
Larghezza B1	25,00 mm
Altezza H	30,20 mm
Diametro nominale dn	6,10 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	9,0 mm
Larghezza ventosa Bs	24,50 mm
Ls	59,50 mm

Dati di costruzione SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03738](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03738)

1

Art.-Nr.: 10.01.06.03738

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	8,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	36,60 N
Peso	19,7 g
Dimensione (lxl)	60 x 25
Volume	11,535 cm <sup>3</sup>
Numero di pieghe	1,5
Forza di presa a -400 mbar	24,40 N
Forza di presa a -200 mbar	12,20 N
Famiglia di prodotti	SPOB1f
Larghezza min. del pezzo	20,0 mm

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.03738](http://www.schmalz.com/10.01.06.03738)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03738**

Typ		codice articolo
Resistenza di flusso	SC-SW 60 6	10.05.04.00096
Resistenza di flusso	SC-SW 80 6	10.05.04.00097
Resistenza di flusso	SC-SW 100 6	10.05.04.00098
Resistenza di flusso	SC-SW 120 6	10.05.04.00099
Resistenza di flusso	SC-SW 200 6	10.05.04.00100
Resistenza di flusso	SC-SW 240 6	10.05.04.00101

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.03738**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 050-AR G1/4-AG MOD	10.01.06.03741



Ventosa a soffiello (ovale)

## SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03738



Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.03738

Typ		codice articolo
Ventosa a soffiello (ovale)	SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR	10.01.06.03626



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03738](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03738)