

**Teknik veriler**


| Attribute                  | Value        |
|----------------------------|--------------|
| Vantuz malzemesi           | Silikon SI   |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55.0 Shore A |
| Boyutlar (LxW)             | 80 x 35      |
| Körük Sayısı               | 1.5          |
| Diş G1                     | G1/4"-F      |

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG

Entegre torba sabitleyicili vantuz SPOB1f (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SPOB1f tipi vantuz - elastomer parça, farklı çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - bir dizi farklı diş ile mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPOB1f, Schmalz-Connector

**Tasarım verileri**

| Attribute           | Value    |
|---------------------|----------|
| Uzunluk L1          | 80.00 mm |
| Genişlik B1         | 35.00 mm |
| Yükseklik H         | 44.20 mm |
| Nominal çap dn      | 6.10 mm  |
| Diş G1              | G1/4"-F  |
| Diş uzunluğu LG1    | 12.0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1  | 17.0 mm  |
| Yay stroku Z        | 11.0 mm  |
| Vantuz genişliği Bs | 34.50 mm |
| Ls                  | 79.50 mm |

Tasarım verileri SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.03739

**Teknik veriler**

| Attribute                      | Value                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Vantuz malzemesi               | Silikon SI             |
| Malzeme sertliği [Shore A]     | 55.0 Shore A           |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 8.0 mm                 |
| Emme kuvveti (-600mbar)        | 74.70 N                |
| Ağırlık                        | 26.2 g                 |
| Boyutlar (LxW)                 | 80 x 35                |
| Cilt                           | 26.122 cm <sup>3</sup> |
| Körük Sayısı                   | 1.5                    |
| 400 mbar'da emme kuvveti       | 49.80 N                |
| 200 mbar'da emme kuvveti       | 24.90 N                |
| Ürün ailesi                    | SPOB1f                 |
| Dak iş parçası genişliği       | 30.0 mm                |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.03739](http://www.schmalz.com/10.01.06.03739)

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.03739**

| Typ               | Ürün numarası         |
|-------------------|-----------------------|
| Schmalz-Konnektör | SC 050-AR G1/4-IG MOD |
|                   | 10.01.06.03742        |

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.03739**

| Typ                   | Ürün numarası               |
|-----------------------|-----------------------------|
| Körüklü vantuz (oval) | SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR |
|                       | 10.01.06.03627              |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03739](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03739)