

Art.-Nr.: 10.01.06.03740

**Datos técnicos**


Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	80 x 35
Número de pliegues	1,5
Rosca G1	G1/4"-MA

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

La ventosa SPOB1f (parte elastomérica + elemento de conexión) con estabilizador de bolsa integrado se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPOB1f - parte elastomérica, disponible en distintos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC - disponible con distintas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPOB1f, Schmalz-Connector

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L1	80,00 mm
Anchura B1	35,00 mm
Altura H	34,20 mm
Diámetro nominal dn	6,10 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	11,0 mm
Anchura de ventosa Bs	34,50 mm
Ls	79,50 mm

Datos de diseño SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03740

Art.-Nr.: 10.01.06.03740

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	8,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	74,70 N
Peso	25,6 g
Dimensión (LxAn)	80 x 35
Volumen	26,122 cm ³
Número de pliegues	1,5
Fuerza de aspiración a -400 mbar	49,80 N
Fuerza de aspiración a -200 mbar	24,90 N
Familia de productos	SPOB1f
Anchura mín. de la pieza	30,0 mm

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03740

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.03740**

Typ	n
Resistencia al flujo SC-SW 60 6	10.05.04.00096
Resistencia al flujo SC-SW 80 6	10.05.04.00097
Resistencia al flujo SC-SW 100 6	10.05.04.00098
Resistencia al flujo SC-SW 120 6	10.05.04.00099
Resistencia al flujo SC-SW 200 6	10.05.04.00100
Resistencia al flujo SC-SW 240 6	10.05.04.00101

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.03740**

Typ	n
Schmalz-Connector SC 050-AR G1/4-AG MOD	10.01.06.03741



Ventosa de fuelle (ovalada)

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03740



Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.06.03740

Typ		n
Ventosa de fuelle (ovalada)	SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR	10.01.06.03627



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03740