

Art.-Nr.: 10.01.06.03740

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Dimension (Lxl)	80 x 35
Nombre de soufflets	1,5
Filetage G1	G1/4"-M

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

La ventouse SPOB1f (pièce en élastomère + élément de raccordement) est fournie déjà montée avec le stabilisateur de sachets. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPOB1f – pièce en élastomère, disponible dans différents diamètres
- Élément de fixation de type SC – disponible dans différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPOB1f, Schmalz-Connector

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	80,00 mm
Largeur B1	35,00 mm
Hauteur H	34,20 mm
Diamètre nominal dn	6,10 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	11,0 mm
Largeur de la ventouse Bs	34,50 mm
Ls	79,50 mm

Données de construction SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03740

Art.-Nr.: 10.01.06.03740

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	8,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	74,70 N
Poids propre	25,6 g
Dimension (Lxl)	80 x 35
Volume	26,122 cm ³
Nombre de soufflets	1,5
Force d'aspiration à -400 mbar	49,80 N
Force d'aspiration à -200 mbar	24,90 N
Famille de produits	SPOB1f
Largeur min. de la pièce	30,0 mm

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03740

**Données de commande des accessoires 10.01.06.03740**

Typ		num
Résistance au flux	SC-SW 60 6	10.05.04.00096
Résistance au flux	SC-SW 80 6	10.05.04.00097
Résistance au flux	SC-SW 100 6	10.05.04.00098
Résistance au flux	SC-SW 120 6	10.05.04.00099
Résistance au flux	SC-SW 200 6	10.05.04.00100
Résistance au flux	SC-SW 240 6	10.05.04.00101

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.03740**

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 050-AR G1/4-AG MOD	10.01.06.03741


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03740

Ventouses à soufflets (ovales)

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03740



Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.03740

Typ		num
Ventouse à soufflets (ovale)	SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR	10.01.06.03627



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03740