



SPB4 40 SI-55 G1/8-IG

## Dati tecnici


|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Materiale della ventosa         | Silicone SI  |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Misura                          | 40,00        |
| Numero di pieghe                | 4,5          |
| Filettatura G1                  | G1/8"-IG     |

La ventosa SPB4 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPB4 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB4, elemento di collegamento (Schmalz-Connector)

Accessorio: filtro tondo, fascetta, inserto per ventose



Dati di costruzione SPB4 40 SI-55 G1/8-IG

## Dati di costruzione

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 87,10 mm |
| Diametro nominale dn            | 8,60 mm  |
| d2                              | 23,0 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/8"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 12,0 mm  |
| Misura della chiave SW1         | 27,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 27,0 mm  |
| Diametro Ds                     | 40,5 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 41,5 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.06.03914

**Dati tecnici**

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Silicone SI            |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 55,0 Shore A           |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 12,0 mm                |
| Forza di strappo                           | 39,00 N                |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 25,00 N                |
| Peso                                       | 65,70 g                |
| Volume                                     | 35,740 cm <sup>3</sup> |
| Misura                                     | 40,00                  |
| Numero di pieghe                           | 4,5                    |
| Famiglia di prodotti                       | SPB4                   |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione accessori 10.01.06.03914**

| Typ                         |                       | Numero articolo |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Filtro tondo                | SIEB 19.5x1 MS-A2 103 | 10.07.01.00321  |
| Fascetta                    | SSB 20-32 ST-VZ       | 10.07.10.00003  |
| Schmalz Pad Insert PE       | SPI 32 PE SPB4-40     | 10.01.06.02856  |
| Elemento di stabilizzazione | SPSE 40               | 10.01.06.02954  |

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.03914**

| Typ               |                | Numero articolo |
|-------------------|----------------|-----------------|
| Schmalz-Connector | SC 090 G1/8-IG | 10.01.06.03272  |

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.06.03914**

| Typ                         |                     | Numero articolo |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| Ventosa a soffietto (tondo) | SPB4 40 SI-55 SC090 | 10.01.06.02590  |

