

Art.-Nr.: 10.01.06.03915



SPB4 50 SI-55 G1/8-AG

Teknik veriler


Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	50,00
Körük Sayısı	4,5
Diş G1	G1/8"-M

Vantuz SPB4 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SPB4 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPB4, bağlantı elemanı (Schmalz-Connector)

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak), hortum kelepçesi, ped eki



Tasarım verileri SPB4 50 SI-55 G1/8-AG

Tasarım verileri

Yükseklik H	91,00 mm
Nominal çap dn	4,00 mm
d2	30,0 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	7,5 mm
Anahtar boyutu SW1	27,0 mm
Yay stroku Z	36,5 mm
Çap Ds	50,3 mm
Çap Dmax(S)	51,5 mm

Körüklü vantuz (yuvarlak)

SPB4 50 SI-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03915



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	12,0 mm
Çekme kuvveti	62,00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	49,50 N
Ağırlık	48,00 g
Cilt	64,550 cm ³
Boyut	50,00
Körük Sayısı	4,5
Ürün ailesi	SPB4

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.03915

Typ	Ürün numarası
Hortum kelepçesi	SSB 20-32 ST-VZ
Schmalz Vantuz Ek Parçası PE	SPI 42 PE SPB4-50



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.03915

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 090 G1/8-AG



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.03915

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB4 50 SI-55 SC090



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03915