




FLSA 50 SI-MD-55

## Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	50,00
Temperatura d'intervento	°C
Diametro interno d	30,00 mm

## Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	22,00 mm
d2	30,0 mm
Diametro Ds	50,3 mm



Dati di costruzione FLSA 50 SI-MD-55



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	50,00

Aspiratore piatto (tondo)

## FLSA 50 SI-MD-55



Art.-Nr.: 10.01.06.03991



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.03991](http://www.schmalz.com/10.01.06.03991)



### Articolo fuori produzione

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **31.12.2026**

Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.

articolo alternativo **10.01.06.04561 BCG 50 SI-MD-55 SC095**



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03991](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03991)