



Art.-Nr.: 10.01.06.04062



SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 016
Material	Acero inoxidable austenítico
Longitud L1	20,00 mm
Diámetro nominal dn	3,10 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Ancho a través de los pisos SW2	3,0 mm
Longitud de montaje	6,00 mm



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	20,00 mm
Longitud L2	4,00 mm
Longitud L	6,00 mm
Diámetro exterior D2	5,8 mm
Diámetro exterior D	6,50 mm
Diámetro nominal dn	3,10 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de rosca LG1	7,5 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	3,0 mm

Datos de diseño SA-NIP N016 G1/8-AG DN310



Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 016
Peso	4,1 g
Material	Acero inoxidable austenítico



Boquilla de conexión de ventosa

SA-NIP N016 G1/8-AG DN310



Art.-Nr.: 10.01.06.04062



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.04062



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04062