


SPB2f 15 SI-55 SC040



デザインデータ SPB2f 15 SI-55 SC040

技術資料

真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	15.00
折りたたみ式本数	2.5
材質種類	FDA対応

デザインデータ

高さ H2	4.60 mm
高さ H	20.30 mm
外径 D1	14.0 mm
ヘッド径 Dk	13.1 mm
内径 d1	10.5 mm
d2	4.0 mm
内径 d	7.50 mm
スプリングストローク Z	7.3 mm
径 Ds	15.0 mm
高さ H3	6.60 mm
径 Dmax(S)	17.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.04090

 技術資料

対応ニップルファミリー	SC 040
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	0.75 N
質量	1.50 g
ボリューム	1.200 cm ³
サイズ	15.00
折りたたみ式本数	2.5
400 mbarでの吸着力	0.50 N
200 mbarでの吸着力	0.25 N
製品ファミリー	SPB2f

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。