


Art.-Nr.: 10.01.06.04214



FLSA 30 NBR-ESD-55

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	30,00

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	14,50 mm
d2	17,0 mm
Freccia elastica Z	2,8 mm
Diametro Ds	30,2 mm
Diametro Dmax(S)	31,5 mm

Dati di costruzione FLSA 30 NBR-ESD-55

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A



Aspiratore piatto (tondo)

FLSA 30 NBR-ESD-55



Art.-Nr.: 10.01.06.04214



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.04214



Articolo fuori produzione

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **31.12.2026**

Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.

articolo alternativo **10.01.06.04574 BCG 30 NBR-ESD-55 SC085**



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04214