




FLSA 20 NBR-ESD-55

Données techniques

Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	20,00

Données de construction

Hauteur H	10,00 mm
d2	13,5 mm
Allongement du ressort Z	1,5 mm
Diamètre Ds	21,4 mm
Diamètre Dmax(S)	22,8 mm



Données de construction FLSA 20 NBR-ESD-55



Données techniques

Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A

Ventouse plate (ronde)

FLSA 20 NBR-ESD-55



Art.-Nr.: 10.01.06.04220



31.12.2026

10.01.06.04573 BCG 20 NBR-ESD-55 SC085



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04220