




FLSA 20 NBR-ESD-55

Dati tecnici

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	20,00

Dati di costruzione

Altezza H	10,00 mm
d2	13,5 mm
Freccia elastica Z	1,5 mm
Diametro Ds	21,4 mm
Diametro Dmax(S)	22,8 mm



Dati di costruzione FLSA 20 NBR-ESD-55



Dati tecnici

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A

Aspiratore piatto (tondo)

FLSA 20 NBR-ESD-55



Art.-Nr.: 10.01.06.04220



31.12.2026

10.01.06.04573 BCG 20 NBR-ESD-55 SC085



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04220