

Ventouse à soufflets (ronde)
SPB2f 20 SI-55 SC040




Art.-Nr.: 10.01.06.04225



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	20,00
Nombre de soufflets	2,5
Caractéristiques de la matière	Compatible avec la FDA

SPB2f 20 SI-55 SC040



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	4,70 mm
Hauteur H	23,40 mm
Diamètre extérieur D1	15,7 mm
Diamètre de la tête Dk	13,5 mm
Diamètre intérieur d1	10,5 mm
d2	6,0 mm
Diamètre intérieur d	7,50 mm
Allongement du ressort Z	9,1 mm
Diamètre Ds	20,0 mm
Hauteur H3	6,70 mm

Données de construction SPB2f 20 SI-55 SC040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04225

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB2f 20 SI-55 SC040



Art.-Nr.: 10.01.06.04225



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 040
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	1,70 N
Poids propre	2,0 g
Volume	1,855 cm ³
Taille	20,00
Nombre de soufflets	2,5
Force d'aspiration à -400 mbar	1,10 N
Force d'aspiration à -200 mbar	0,60 N
Famille de produits	SPB2f

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04225



Données de commande des accessoires 10.01.06.04225

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04225