


SPB2f 20 SI-55 SC040

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	20.00
Körük Sayısı	2.5
Malzeme özellikleri	FDA uyumlu



Tasarım verileri SPB2f 20 SI-55 SC040

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	4.70 mm
Yükseklik H	23.40 mm
Dış çap D1	15.7 mm
Kafa çapı Dk	13.5 mm
İç çap d1	10.5 mm
d2	6.0 mm
İç çap d	7.50 mm
Yay stroku Z	9.1 mm
Çap Ds	20.0 mm
Yükseklik H3	6.70 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.04225

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 040
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Emme kuvveti (-600mbar)	1.70 N
Ağırlık	2.0 g
Cilt	1.855 cm ³
Boyut	20.00
Körük Sayısı	2.5
400 mbar'da emme kuvveti	1.10 N
200 mbar'da emme kuvveti	0.60 N
Ürün ailesi	SPB2f

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04225

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.04225**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Konnektör SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482
Schmalz-Konnektör SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
Schmalz-Konnektör SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04225