

Ventosa a soffiutto (tonda)

## SPB2f 20 SI-55 SC040




Art.-Nr.: 10.01.06.04225



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	20,00
Numero di pieghe	2,5
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA

SPB2f 20 SI-55 SC040



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	4,70 mm
Altezza H	23,40 mm
Diametro esterno D1	15,7 mm
Diametro della testa Dk	13,5 mm
Diametro interno d1	10,5 mm
d2	6,0 mm
Diametro interno d	7,50 mm
Freccia elastica Z	9,1 mm
Diametro Ds	20,0 mm
Altezza H3	6,70 mm

Dati di costruzione SPB2f 20 SI-55 SC040



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04225](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04225)

1

Art.-Nr.: 10.01.06.04225

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nipples	SC 040
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Forza di presa (-600 mbar)	1,70 N
Peso	2,0 g
Volume	1,855 cm <sup>3</sup>
Misura	20,00
Numero di pieghe	2,5
Forza di presa a -400 mbar	1,10 N
Forza di presa a -200 mbar	0,60 N
Famiglia di prodotti	SPB2f

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.04225](http://www.schmalz.com/10.01.06.04225)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.04225**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542

