Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2f 25 SI-55 SC040

Art.-Nr.: 10.01.06.04226



SPB2f 25 SI-55 SC040

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	25,00
Numero di pieghe	2,5
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA



Dati di costruzione SPB2f 25 SI-55 SC040

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	4,70 mm
Altezza H	25,30 mm
Diametro esterno D1	18,5 mm
Diametro della testa Dk	14,5 mm
Diametro interno d1	10,5 mm
d2	8,0 mm
Diametro interno d	7,50 mm
Freccia elastica Z	9,8 mm
Diametro Ds	25,0 mm
Altezza H3	6,70 mm

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2f 25 SI-55 SC040

Art.-Nr.: 10.01.06.04226

Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	SC 040
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Forza di presa (-600 mbar)	3,00 N
Peso	2,8 g
Volume	2,935 cm^3
Misura	25,00
Numero di pieghe	2,5
Forza di presa a -400 mbar	2,00 N
Forza di presa a -200 mbar	1,00 N
Famiglia di prodotti	SPB2f

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.06.04226**

Ordinare gli accessori dati 10.01.06.04226

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it