

Сильфонная присоска (круглая)
SPB2f 25 SI-55 SC040




Art.-Nr.: 10.01.06.04226



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	25,00
Количество складок	2,5
Характеристики материала	Совместимый с FDA

SPB2f 25 SI-55 SC040



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	4,70 mm
Высота H	25,30 mm
Наружный диаметр D1	18,5 mm
Диаметр головки Dk	14,5 mm
Внутренний диаметр d1	10,5 mm
d2	8,0 mm
Внутренний диаметр d	7,50 mm
Ход пружины Z	9,8 mm
Диаметр Ds	25,0 mm
Высота H3	6,70 mm

Конструктивные данные SPB2f 25 SI-55 SC040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04226

Сильфонная присоска (круглая)
SPB2f 25 SI-55 SC040



Art.-Nr.: 10.01.06.04226



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 040
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Всасывающая сила (-600 мбар)	3,00 N
Вес	2,8 g
Объем	2,935 cm ³
размер	25,00
Количество складок	2,5
Всасывающая сила при -400 мбар	2,00 N
Всасывающая сила при -200 мбар	1,00 N
Семейство продуктов	SPB2f

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04226



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.04226

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04226