



Art.-Nr.: 10.01.06.04227



## Datos técnicos

| Atributo                     | Valor     |
|------------------------------|-----------|
| Material                     | Aluminio  |
| Longitud L1                  | 18,30 mm  |
| Rosca G1                     | G1/4" -HE |
| Longitud de montaje          | 14,00 mm  |
| Interfaz familia de boquilla | N059      |

SA-NIP N059 G1/4-IG



## Datos de diseño

| Atributo               | Valor     |
|------------------------|-----------|
| Longitud L1            | 18,30 mm  |
| Longitud L2            | 2,30 mm   |
| Longitud L             | 14,00 mm  |
| Diámetro exterior D2   | 16,0 mm   |
| Diámetro exterior D    | 25,00 mm  |
| Diámetro nominal dn    | 11,40 mm  |
| Rosca G1               | G1/4" -HE |
| Longitud de rosca LG1  | 12,0 mm   |
| Tamaño de la llave SW1 | 24,0 mm   |
| Longitud L3            | 2,00 mm   |

Datos de diseño SA-NIP N059 G1/4-IG



## Datos técnicos

| Atributo                     | Valor    |
|------------------------------|----------|
| Material                     | Aluminio |
| Interfaz familia de boquilla | N059     |

Boquilla de conexión de ventosa

## SA-NIP N059 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04227



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.04227](http://www.schmalz.com/10.01.06.04227)



### Pedir accesorios de datos 10.01.06.04227

| Typ                         |                       | n              |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| Ventosa de fuelle (redonda) | FSDC 40 SI-MD-55 N059 | 10.01.06.05187 |
| Ventosa de fuelle (redonda) | FSDC 40 SI-HD-65 N059 | 10.01.06.04598 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04227](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04227)