

Art.-Nr.: 10.01.06.04313



SPB2f 20 SI-55 G1/8-IG


## Données techniques

| Attribut                       | Valeur       |
|--------------------------------|--------------|
| Matière de la ventouse         | Silicone SI  |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Taille                         | 20,00        |
| Nombre de soufflets            | 2,5          |
| Filetage G1                    | G1/8"-F      |

La ventouse SPB2f (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPB2f – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC – disponible dans différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB2f, Schmalz-Connector



Données de construction SPB2f 20 SI-55 G1/8-IG

## Données de construction

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H                | 37,40 mm |
| Diamètre nominal dn      | 4,10 mm  |
| d2                       | 6,0 mm   |
| Filetage G1              | G1/8"-F  |
| Longueur du filetage LG1 | 8,0 mm   |
| Taille de la clé SW1     | 14,0 mm  |
| Allongement du ressort Z | 9,1 mm   |
| Diamètre Ds              | 20,0 mm  |
| Diamètre Dmax(S)         | 22,5 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.06.04313

**Données techniques**

| Attribut                       | Valeur                |
|--------------------------------|-----------------------|
| Matière de la ventouse         | Silicone SI           |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A          |
| Force d'aspiration (-600mbar)  | 1,70 N                |
| Poids propre                   | 7,3 g                 |
| Volume                         | 1,855 cm <sup>3</sup> |
| Taille                         | 20,00                 |
| Nombre de soufflets            | 2,5                   |
| Force d'aspiration à -400 mbar | 1,10 N                |
| Force d'aspiration à -200 mbar | 0,60 N                |
| Famille de produits            | SPB2f                 |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.04313](http://www.schmalz.com/10.01.06.04313)

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.04313**

| Typ               | num                           |
|-------------------|-------------------------------|
| Schmalz-Connector | SC 040 G1/8-IG 10.01.06.02482 |

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.04313**

| Typ                          | num                                 |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Ventouse à soufflets (ronde) | SPB2f 20 SI-55 SC040 10.01.06.04225 |

