


Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

SPB2f 20 SI-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04313




SPB2f 20 SI-55 G1/8-IG

Vantuz SPB2f (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SPB2f tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPB2f, Schmalz-Connector



Tasarım verileri SPB2f 20 SI-55 G1/8-IG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	20.00
Körük Sayısı	2.5
Diş G1	G1/8"-F

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	37.40 mm
Nominal çap dn	4.10 mm
d2	6.0 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	8.0 mm
Anahtar boyutu SW1	14.0 mm
Yay stroku Z	9.1 mm
Çap Ds	20.0 mm
Çap Dmax(S)	22.5 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04313

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
SPB2f 20 SI-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04313



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Emme kuvveti (-600mbar)	1.70 N
Ağırlık	7.3 g
Cilt	1.855 cm ³
Boyut	20.00
Körük Sayısı	2.5
400 mbar'da emme kuvveti	1.10 N
200 mbar'da emme kuvveti	0.60 N
Ürün ailesi	SPB2f

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04313



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.04313

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 040 G1/8-IG
	10.01.06.02482



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.04313

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB2f 20 SI-55 SC040
	10.01.06.04225



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04313