


Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

SPB2f 25 SI-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04316




SPB2f 25 SI-55 G1/8-AG

Vantuz SPB2f (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SPB2f tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPB2f, Schmalz-Connector



Tasarım verileri SPB2f 25 SI-55 G1/8-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	25.00
Körük Sayısı	2.5
Diş G1	G1/8"-M

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	31.30 mm
Nominal çap dn	4.10 mm
d2	8.0 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	7.5 mm
Anahtar boyutu SW1	14.0 mm
Yay stroku Z	9.8 mm
Çap Ds	25.0 mm
Çap Dmax(S)	28.0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04316

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
SPB2f 25 SI-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04316



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Emme kuvveti (-600mbar)	3.00 N
Ağırlık	7.1 g
Cilt	2.935 cm ³
Boyut	25.00
Körük Sayısı	2.5
400 mbar'da emme kuvveti	2.00 N
200 mbar'da emme kuvveti	1.00 N
Ürün ailesi	SPB2f

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04316



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.04316

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 040 G1/8-AG
	10.01.06.02490



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.04316

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB2f 25 SI-55 SC040
	10.01.06.04226



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04316