


Art.-Nr.: 10.01.06.04316



Données techniques


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	25,00
Nombre de soufflets	2,5
Filetage G1	G1/8"-M

SPB2f 25 SI-55 G1/8-AG

La ventouse SPB2f (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPB2f – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC – disponible dans différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB2f, Schmalz-Connector



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	31,30 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
d2	8,0 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	7,5 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	9,8 mm
Diamètre Ds	25,0 mm
Diamètre Dmax(S)	28,0 mm

Données de construction SPB2f 25 SI-55 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04316

Art.-Nr.: 10.01.06.04316

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	3,00 N
Poids propre	7,1 g
Volume	2,935 cm ³
Taille	25,00
Nombre de soufflets	2,5
Force d'aspiration à -400 mbar	2,00 N
Force d'aspiration à -200 mbar	1,00 N
Famille de produits	SPB2f

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04316

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.04316**

Typ	num
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG
	10.01.06.02490

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.04316**

Typ	num
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB2f 25 SI-55 SC040
	10.01.06.04226

