




FSGA 6 NBR-ESD-55 M5-IG

Vantuz FSGA (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (33 mm ve üzeri çaplar monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FGA tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FGA, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSGA 6 NBR-ESD-55 M5-IG

**Teknik veriler**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi           | Nitril kauçuk NBR-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55,0 Shore A          |
| Boyut                      | 6,00                  |
| Körük Sayısı               | 1,5                   |
| Bağlantı                   | M5-F                  |
| Vakum bağlantısı           | M5-F                  |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum             |

**Tasarım verileri**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 19,00 mm |
| Nominal çap dn     | 2,00 mm  |
| d2                 | 3,0 mm   |
| Diş G1             | M5-F     |
| Diş uzunluğu LG1   | 5,5 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 8,0 mm   |
| Yay stroku Z       | 2,0 mm   |
| Çap Ds             | 5,7 mm   |
| Çap Dmax(S)        | 8,0 mm   |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.04318

**Teknik veriler**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Nitril kauçuk NBR-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 55,0 Shore A          |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 4,0 mm                |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 4,0 mm                |
| Çekme kuvveti                      | 1,40 N                |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 0,40 N                |
| Ağırlık                            | 1,50 g                |
| Cilt                               | 1,511 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 6,00                  |
| Körük Sayısı                       | 1,5                   |
| Ürün ailesi                        | FSGA                  |
| Bağlantı                           | M5-IG                 |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.04318**

| Typ                       | Ürün numarası           |
|---------------------------|-------------------------|
| Vantuz bağlantı nipel     | SA-NIP N004 M5-IG DN200 |
| Körüklü vantuz (yuvarlak) | FGA 6 NBR-ESD-55 N004   |

