

Art.-Nr.: 10.01.06.04325

**Teknik veriler**


|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi           | Nitril kauçuk NBR-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55,0 Shore A          |
| Boyut                      | 20,00                 |
| Körük Sayısı               | 1,5                   |
| Bağlantı                   | M5-M                  |
| Vakum bağlantısı           | M5-M                  |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum             |

FSGA 20 NBR-ESD-55 M5-AG

Vantuz FSGA (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (33 mm ve üzeri çaplar monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FGA tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FGA, bağlantı nipeli SA-NIP

**Tasarım verileri**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 20,20 mm |
| Nominal çap dn     | 2,50 mm  |
| d2                 | 11,0 mm  |
| Diş G1             | M5-M     |
| Diş uzunluğu LG1   | 5,0 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 7,0 mm   |
| Yay stroku Z       | 5,0 mm   |
| Çap Ds             | 18,1 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 21,0 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri FSGA 20 NBR-ESD-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04325

**Teknik veriler**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Nitril kauçuk NBR-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 55,0 Shore A          |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 2,0 mm                |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 20,0 mm               |
| Çekme kuvveti                      | 10,70 N               |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 4,70 N                |
| Ağırlık                            | 2,70 g                |
| Cilt                               | 1,150 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 20,00                 |
| Körük Sayısı                       | 1,5                   |
| Ürün ailesi                        | FSGA                  |
| Bağlantı                           | M5-AG                 |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.04325**

| Typ                       | Ürün numarası           |
|---------------------------|-------------------------|
| Körüklü vantuz (yuvarlak) | FGA 20 NBR-ESD-55 N062  |
| Vantuz bağlantı nipel     | SA-NIP N062 M5-AG DN250 |

