

Art.-Nr.: 10.01.06.04332




FSG 5 NBR-ESD-55 M5-AG

Присоска FSG (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в сборе. Поставка состоит из:

- Присоска типа FG – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FG, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные FSG 5 NBR-ESD-55 M5-AG

## Технические данные

| Attribute                     | Value                     |
|-------------------------------|---------------------------|
| Материал присоски             | Нитрильный каучук NBR-ESD |
| Твердость материала [Shore A] | 55,0 Shore A              |
| размер                        | 5,00                      |
| Количество складок            | 2,5                       |
| Соединение                    | M5-M                      |
| Вакуумное соединение          | M5-M                      |
| Материал ниппеля              | алюминий                  |

## Конструктивные данные

| Attribute                 | Value    |
|---------------------------|----------|
| Высота H                  | 19,00 mm |
| Номинальный диаметр dn    | 2,00 mm  |
| d2                        | 2,6 mm   |
| Резьба G1                 | M5-M     |
| Длина резьбы LG1          | 5,0 mm   |
| Размер гаечного ключа SW1 | 8,0 mm   |
| Ход пружины Z             | 2,0 mm   |
| Диаметр Ds                | 5,0 mm   |
| Диаметр Dmax(S)           | 7,0 mm   |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.04332



## Технические данные

| Attribute                        | Value                     |
|----------------------------------|---------------------------|
| Материал присоски                | Нитрильный каучук NBR-ESD |
| Твердость материала [Shore A]    | 55,0 Shore A              |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 7,5 mm                    |
| размер                           | 5,00                      |
| Количество складок               | 2,5                       |
| Семейство продуктов              | FSG                       |
| Соединение                       | M5-AG                     |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.04332](http://www.schmalz.com/10.01.06.04332)

Данные для заказа Запасные части **10.01.06.04332**

| Тип                                           |                         | Количество предметов |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Сильфонная присоска (круглая)                 | FG 5 NBR-ESD-55 N017    | 10.01.06.04215       |
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N017 M5-AG DN200 | 10.01.06.00314       |

