


Art.-Nr.: 10.01.06.04347



SC 050 G1/4-AG SW410

## Технические данные

| Attribute              | Value   |
|------------------------|---------|
| Тип соединения         | 050     |
| Номинальный диаметр dn | 4,10 mm |
| Длина посадки          | 7,20 mm |
| Вакуумное соединение   | G1/4"-M |



Конструктивные данные SC 050 G1/4-AG SW410

## Конструктивные данные

| Attribute                 | Value    |
|---------------------------|----------|
| Длина L1                  | 26,50 mm |
| Длина L2                  | 6,80 mm  |
| Длина L                   | 7,20 mm  |
| Наружный диаметр D2       | 12,0 mm  |
| Наружный диаметр D        | 17,00 mm |
| Номинальный диаметр dn    | 4,10 mm  |
| Резьба G1                 | G1/4"-M  |
| Длина резьбы LG1          | 10,0 mm  |
| Размер гаечного ключа SW1 | 17,0 mm  |
| Размер ключа SW2          | 4,0 mm   |



## Технические данные

| Attribute  | Value    |
|------------|----------|
| Материал   | алюминий |
| Соединение | G1/4"-M  |



Соединитель Schmalz

## SC 050 G1/4-AG SW410



Art.-Nr.: 10.01.06.04347



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.04347](http://www.schmalz.com/10.01.06.04347)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04347](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04347)