


Art.-Nr.: 10.01.06.04365



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 016
Material	Acero inoxidable austenítico
Longitud L1	16,00 mm
Diámetro nominal dn	2,50 mm
Rosca G1	M5-MA
Ancho a través de los pisos SW2	3,0 mm
Longitud de montaje	5,00 mm



Datos de diseño SA-NIP N016 M5-AG DN250

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	16,00 mm
Longitud L2	3,50 mm
Longitud L	5,00 mm
Diámetro exterior D2	5,8 mm
Diámetro exterior D	6,50 mm
Diámetro nominal dn	2,50 mm
Rosca G1	M5-MA
Longitud de rosca LG1	5,0 mm
Tamaño de la llave SW1	7,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	3,0 mm

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 016
Material	Acero inoxidable austenítico



Boquilla de conexión de ventosa

SA-NIP N016 M5-AG DN250



Art.-Nr.: 10.01.06.04365



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.04365



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04365