


Art.-Nr.: 10.01.06.04367



SFB1 10 SI-55 SC030

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	10,00
Número de pliegues	1,5



Datos de diseño SFB1 10 SI-55 SC030

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	4,20 mm
Altura H	12,30 mm
Diámetro exterior D1	8,2 mm
Diámetro de la cabeza Dk	8,7 mm
Diámetro interior d1	7,3 mm
d2	3,4 mm
Diámetro interior d	5,50 mm
Recorrido de resorte Z	2,5 mm
Diámetro Ds	10,0 mm
Diámetro Dmax(S)	11,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.04367

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 030
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	10,0 mm
Fuerza de arranque	2,70 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	0,50 N
Peso	0,35 g
Volumen	0,287 cm ³
Tamaño	10,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SFB1

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.04367

**Datos de pedido accesorios 10.01.06.04367**

Typ	Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 030 M5-AG
	10.01.06.02802

