


SFB1 15 SI-55 SC040



Tasarım verileri SFB1 15 SI-55 SC040

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	15.00
Körük Sayısı	1.5

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	4.70 mm
Yükseklik H	16.00 mm
Dış çap D1	11.5 mm
Kafa çapı Dk	12.8 mm
İç çap d1	10.4 mm
d2	4.7 mm
İç çap d	7.50 mm
Yay stroku Z	4.0 mm
Çap Ds	15.0 mm
Çap Dmax(S)	16.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.04368

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 040
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	12.0 mm
Çekme kuvveti	6.10 N
Emme kuvveti (-600mbar)	1.00 N
Ağırlık	1.0 g
Cilt	0.759 cm ³
Boyut	15.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	SFB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04368

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.04368**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör SC 040 M5-AG	10.01.06.04346
Schmalz-Konnektör SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Konnektör SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

