

Ventouse à soufflets (ronde)
SFB1 15 SI-55 SC040




Art.-Nr.: 10.01.06.04368



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	15,00
Nombre de soufflets	1,5

SFB1 15 SI-55 SC040



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	4,70 mm
Hauteur H	16,00 mm
Diamètre extérieur D1	11,5 mm
Diamètre de la tête Dk	12,8 mm
Diamètre intérieur d1	10,4 mm
d2	4,7 mm
Diamètre intérieur d	7,50 mm
Allongement du ressort Z	4,0 mm
Diamètre Ds	15,0 mm
Diamètre Dmax(S)	16,0 mm

Données de construction SFB1 15 SI-55 SC040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04368

Ventouse à soufflets (ronde)

SFB1 15 SI-55 SC040



Art.-Nr.: 10.01.06.04368



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 040
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	12,0 mm
Force de rupture	6,10 N
Force d'aspiration (-600mbar)	1,00 N
Poids propre	1,0 g
Volume	0,759 cm ³
Taille	15,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SFB1

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04368



Données de commande des accessoires 10.01.06.04368

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 040 M5-AG	10.01.06.04346
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04368