




SFB1 25 EPDM-45 SC040

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	EPDM
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
размер	25,00
Количество складок	1,5



Конструктивные данные SFB1 25 EPDM-45 SC040

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	4,70 mm
Высота H	19,20 mm
Наружный диаметр D1	18,8 mm
Диаметр головки Dk	13,0 mm
Внутренний диаметр d1	10,4 mm
d2	8,2 mm
Внутренний диаметр d	7,50 mm
Ход пружины Z	6,5 mm
Диаметр Ds	25,0 mm
Диаметр Dmax(S)	26,5 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.04376



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 040
Материал присоски	EPDM
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	18,0 mm
Сила отрыва	18,50 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	3,20 N
Объем	1,880 cm ³
размер	25,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SFB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04376



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.04376

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Соединитель Schmalz SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.04376

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz SC 040 M5-AG	10.01.06.04346

