

Ventouse à soufflet (ronde)

SFB1 30 EPDM-45 SC040


Art.-Nr.: 10.01.06.04377



SFB1 30 EPDM-45 SC040

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Taille	30,00
Nombre de soufflets	1,5



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	4,70 mm
Hauteur H	20,40 mm
Diamètre extérieur D1	22,2 mm
Diamètre de la tête Dk	13,0 mm
Diamètre intérieur d1	10,4 mm
d2	9,9 mm
Diamètre intérieur d	7,50 mm
Allongement du ressort Z	8,0 mm
Diamètre Ds	30,0 mm
Diamètre Dmax(S)	31,5 mm

Données de construction SFB1 30 EPDM-45 SC040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04377

1

Ventouse à soufflet (ronde)

SFB1 30 EPDM-45 SC040



Art.-Nr.: 10.01.06.04377



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 040
Matière de la ventouse	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	20,0 mm
Force de rupture	23,70 N
Force d'aspiration (-600mbar)	4,60 N
Volume	2,883 cm ³
Taille	30,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SFB1

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04377



Données de commande accessoires 10.01.06.04377

Typ	Nombre d'article
Schmalz-Connector	10.01.06.03414
Schmalz-Connector	10.01.06.02918



Données de commande pièce de rechange 10.01.06.04377

Typ	Nombre d'article
Schmalz-Connector	10.01.06.04346



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04377

2