

Ventosa a soffietto (tondo)

SFB1 30 EPDM-45 SC040


Art.-Nr.: 10.01.06.04377



SFB1 30 EPDM-45 SC040

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	30,00
Numero di pieghe	1,5



Dati di costruzione SFB1 30 EPDM-45 SC040

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	4,70 mm
Altezza H	20,40 mm
Diametro esterno D1	22,2 mm
Diametro della testa Dk	13,0 mm
Diametro interno d1	10,4 mm
d2	9,9 mm
Diametro interno d	7,50 mm
Freccia elastica Z	8,0 mm
Diametro Ds	30,0 mm
Diametro Dmax(S)	31,5 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04377

1

Ventosa a soffietto (tondo)

SFB1 30 EPDM-45 SC040



Art.-Nr.: 10.01.06.04377



Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippali	SC 040
Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	20,0 mm
Forza di strappo	23,70 N
Forza di presa (-600 mbar)	4,60 N
Volume	2,883 cm ³
Misura	30,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SFB1

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.04377



Dati di ordinazione accessori 10.01.06.04377

Typ	Numero articolo
Schmalz-Connector	10.01.06.03414
Schmalz-Connector	10.01.06.02918



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.04377

Typ	Numero articolo
Schmalz-Connector	10.01.06.04346



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04377

2