


SFB1 30 EPDM-45 SC040

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	EPDM
Malzeme sertliği [Shore A]	45,0 Shore A
Boyut	30,00
Körük Sayısı	1,5



Tasarım verileri SFB1 30 EPDM-45 SC040

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	4,70 mm
Yükseklik H	20,40 mm
Dış çap D1	22,2 mm
Kafa çapı Dk	13,0 mm
İç çap d1	10,4 mm
d2	9,9 mm
İç çap d	7,50 mm
Yay stroku Z	8,0 mm
Çap Ds	30,0 mm
Çap Dmax(S)	31,5 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.04377

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 040
Vantuz malzemesi	EPDM
Malzeme sertliği [Shore A]	45,0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	20,0 mm
Çekme kuvveti	23,70 N
Emme kuvveti (-600mbar)	4,60 N
Cilt	2,883 cm ³
Boyut	30,00
Körük Sayısı	1,5
Ürün ailesi	SFB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04377

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.04377**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör SC 040 G1/4-AG	10.01.06.03414
Schmalz-Konnektör SC 040 G1/4-IG	10.01.06.02918

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.04377**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör SC 040 M5-AG	10.01.06.04346

