

Ventouse à soufflet (ronde)

SFB1 40 EPDM-45 SC050


Art.-Nr.: 10.01.06.04378



SFB1 40 EPDM-45 SC050

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Taille	40,00
Nombre de soufflets	1,5



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	6,60 mm
Hauteur H	29,70 mm
Diamètre extérieur D1	29,8 mm
Diamètre de la tête Dk	20,0 mm
Diamètre intérieur d1	17,0 mm
d2	13,7 mm
Diamètre intérieur d	11,40 mm
Allongement du ressort Z	10,0 mm
Diamètre Ds	40,0 mm
Diamètre Dmax(S)	42,0 mm

Données de construction SFB1 40 EPDM-45 SC050



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04378

1

Ventouse à soufflet (ronde)

SFB1 40 EPDM-45 SC050



Art.-Nr.: 10.01.06.04378



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 050
Matière de la ventouse	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	30,0 mm
Force de rupture	39,90 N
Force d'aspiration (-600mbar)	8,80 N
Volume	7,533 cm ³
Taille	40,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SFB1

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04378



Données de commande accessoires 10.01.06.04378

Typ	Nombre d'article
Schmalz-Connector	10.01.06.04347
Schmalz-Connector	10.01.06.04348



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04378

2