



Art.-Nr.: 10.01.06.04378



SFB1 40 EPDM-45 SC050

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Tamaño	40,00
Número de pliegues	1,5



Datos de diseño SFB1 40 EPDM-45 SC050

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	6,60 mm
Altura H	29,70 mm
Diámetro exterior D1	29,8 mm
Diámetro de la cabeza Dk	20,0 mm
Diámetro interior d1	17,0 mm
d2	13,7 mm
Diámetro interior d	11,40 mm
Recorrido de resorte Z	10,0 mm
Diámetro Ds	40,0 mm
Diámetro Dmax(S)	42,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.04378

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 050
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	30,0 mm
Fuerza de arranque	39,90 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	8,80 N
Volumen	7,533 cm ³
Tamaño	40,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SFB1

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.04378

**Datos de pedido accesorios 10.01.06.04378**

Typ		Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-AG SW410	10.01.06.04347
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-IG SW410	10.01.06.04348

