

Ventouse à soufflets (ronde)
SFB1 10 HT1-60 SC030




Art.-Nr.: 10.01.06.04379



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	10,00
Nombre de soufflets	1,5

SFB1 10 HT1-60 SC030



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	4,20 mm
Hauteur H	12,30 mm
Diamètre extérieur D1	8,2 mm
Diamètre de la tête Dk	8,7 mm
Diamètre intérieur d1	7,3 mm
d2	3,4 mm
Diamètre intérieur d	5,50 mm
Allongement du ressort Z	2,5 mm
Diamètre Ds	10,0 mm
Diamètre Dmax(S)	11,0 mm

Données de construction SFB1 10 HT1-60 SC030



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04379

Ventouse à soufflets (ronde)
SFB1 10 HT1-60 SC030



Art.-Nr.: 10.01.06.04379



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 030
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	10,0 mm
Force de rupture	2,70 N
Force d'aspiration (-600mbar)	0,50 N
Volume	0,287 cm ³
Taille	10,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SFB1

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04379



Données de commande des accessoires 10.01.06.04379

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 030 M5-AG	10.01.06.02802



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04379