




SFB1 20 HT1-60 SC040

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Boyut	20,00
Körük Sayısı	1,5

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	4,70 mm
Yükseklik H	17,50 mm
Dış çap D1	15,1 mm
Kafa çapı Dk	12,8 mm
İç çap d1	10,4 mm
d2	6,6 mm
İç çap d	7,50 mm
Yay stroku Z	5,0 mm
Çap Ds	20,0 mm
Çap Dmax(S)	21,0 mm



Tasarım verileri SFB1 20 HT1-60 SC040

Art.-Nr.: 10.01.06.04381

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 040
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	12,5 mm
Çekme kuvveti	10,50 N
Emme kuvveti (-600mbar)	2,10 N
Cilt	1,184 cm ³
Boyut	20,00
Körük Sayısı	1,5
Ürün ailesi	SFB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04381

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.04381**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Konnektör SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.04381**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör SC 040 M5-AG	10.01.06.04346

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04381