


Ventouse à soufflet (ronde)

SFB1 20 HT1-60 SC040


Art.-Nr.: 10.01.06.04381



SFB1 20 HT1-60 SC040

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	20,00
Nombre de soufflets	1,5



Données de construction SFB1 20 HT1-60 SC040

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	4,70 mm
Hauteur H	17,50 mm
Diamètre extérieur D1	15,1 mm
Diamètre de la tête Dk	12,8 mm
Diamètre intérieur d1	10,4 mm
d2	6,6 mm
Diamètre intérieur d	7,50 mm
Allongement du ressort Z	5,0 mm
Diamètre Ds	20,0 mm
Diamètre Dmax(S)	21,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04381

Art.-Nr.: 10.01.06.04381

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 040
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	12,5 mm
Force de rupture	10,50 N
Force d'aspiration (-600mbar)	2,10 N
Volume	1,184 cm ³
Taille	20,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SFB1

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04381

**Données de commande accessoires 10.01.06.04381**

Typ		Nombre d'article
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

**Données de commande pièce de rechange 10.01.06.04381**

Typ		Nombre d'article
Schmalz-Connector	SC 040 M5-AG	10.01.06.04346

