

Ventosa a soffietto (tondo)

# SFB1 25 HT1-60 SC040


Art.-Nr.: 10.01.06.04382



SFB1 25 HT1-60 SC040

## Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	25,00
Numero di pieghe	1,5



Dati di costruzione SFB1 25 HT1-60 SC040

## Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	4,70 mm
Altezza H	19,20 mm
Diametro esterno D1	18,8 mm
Diametro della testa Dk	13,0 mm
Diametro interno d1	10,4 mm
d2	8,2 mm
Diametro interno d	7,50 mm
Freccia elastica Z	6,5 mm
Diametro Ds	25,0 mm
Diametro Dmax(S)	26,5 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04382

1

Ventosa a soffietto (tondo)

# SFB1 25 HT1-60 SC040



Art.-Nr.: 10.01.06.04382



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippri	SC 040
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	18,0 mm
Forza di strappo	18,50 N
Forza di presa (-600 mbar)	3,20 N
Volume	1,880 cm <sup>3</sup>
Misura	25,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SFB1

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.04382](http://www.schmalz.com/10.01.06.04382)



## Dati di ordinazione accessori 10.01.06.04382

Typ	Numero articolo
Schmalz-Connector	10.01.06.02490
Schmalz-Connector	10.01.06.02482



## Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.04382

Typ	Numero articolo
Schmalz-Connector	10.01.06.04346



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04382](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04382)

2